


UB CONNECTOR Micro USB

USB标准连接器



该产品是适用 Micro USB 标准的移动电话、移动设备用接口连接器。

- 采用封装面积比 Mini USB 减少约 50% 的省空间设计。
(标准 B 型)
- 具有插拔次数高达 10,000 次的耐久性。
- 品种丰富齐全
- 对应 SMT (表面封装)

■一般规格


- 额定电流：仅信号线时
信号线 (使用 No. 2 ~ 4 端子时)：1.0A AC/DC/1 条线
：使用电源线时
电源线 (使用 No. 1/5 端子时)：1.8A AC/DC/1 条线
信号线 (使用 No. 2 ~ 4 端子时)：0.5A AC/DC/1 条线
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-30℃ ~ +85℃ (含通电时的温度上升值)
- 接触电阻：初期 /30mΩ 以下
环境试验后，上升值 /10mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 100V/1 分钟
- ※使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※详情请垂询本公司。
- ※介绍了符合 RoHS 标准的产品。

UB CONNECTOR Micro USB

插座

标准B型

TID No. : 60001357




数量 / 卷: 3,000

型 号	材质、表面处理	
UB-MC5BR3-SD204-4S-1	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 黑色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合RoHS标准的产品

标准AB型

TID No. : 60001359




数量 / 卷: 3,000

型 号	材质、表面处理	
UB-MC5ABR3-SD204-4S-1	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 灰色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合RoHS标准的产品

反向B型

TID No. : 60001356




数量 / 卷: 3,000

型 号	材质、表面处理	
UB-MC5BR3-RS04-4S-2	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 黑色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合RoHS标准的产品

反向AB型

TID No. : 60001358



数量 / 卷: 3,000

型 号	材质、表面处理	
UB-MC5ABR3-RS04-4S-2	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 灰色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合RoHS标准的产品


UB CONNECTOR Micro USB

插座

架装 B 型

封装高度 : 0.85mm

TID No. : 60001355



数量 / 卷 : 2,000


型 号	材质、表面处理	
UB-MC5BR3-M04-4S	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 黑色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合 RoHS 标准的产品

架装 B 型

封装高度 : 1.2mm

TID No. : 62001355



数量 / 卷 : 2,000


型 号	材质、表面处理	
UB-MC5BR3-M404-4S	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 黑色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合 RoHS 标准的产品

架装 AB 型

封装高度 : 0.85mm

TID No. : 60001365



数量 / 卷 : 2,000


型 号	材质、表面处理	
UB-MC5ABR3-M04-4S	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 灰色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合 RoHS 标准的产品

架装 AB 型

封装高度 : 1.85mm

TID No. : 63001355



数量 / 卷 : 2,000

型 号	材质、表面处理	
UB-MC5ABR3-M204-4S	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0, 灰色
	壳体	不锈钢、镍底镀锡


●符合 RoHS 标准的产品

UB CONNECTOR Micro USB

插座

反向B型 无法兰

TID No. : 61001356



型 号	材 质、表面处理	
	端子	铜合金、镍底镀金
	塑壳	耐热性树脂、UL94V-0、黑色
UB-MC5BR3-RS304-4S-2	壳体	不锈钢、镍底镀锡

●符合RoHS标准的产品